

**LOCTITE****Skruesikring, 50 ml, Producentbetegnelse: 243\_EGFD**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	083301 243_EGFD
GTIN	5010266000688
Artikelklasse	04L

## Beskrivelse

### Udførelse:

Brugen af skruesikringer forhindrer utilsigtet løsning og frigørelse af skrueforbindelser. Enkomponent, anaerobe klæbemidler er velegnede til alle gevindtyper og -former. Forskrutninger tættes. Sammenbrænding forhindres effektivt.

### Flydende skruesikring.

### Anvendelse:

**Lavfast** – løsning med normalt værktøj lader sig let gøre.

**Mellefast** – løsning med normalt værktøj er muligt.

**Meget fast** – løsning kun mulig med specialværktøj eller opvarmning (>150 °C). Mellefast, bruges til skruesikring og tætner samtidigt.

### Bemærk:

Rengør gevinddele med universalrengøringsmiddel nr. 083391 og nr. 083392 før påføring af skruesikring. Hurtig og enkel håndtering til 50 ml flasker med nr. 083344 str. 50.

## Teknisk beskrivelse

Producentbetegnelse	LOCTITE 243
Mærkning af farlige stoffer	GHS07: Udråbstegn

min. løsdrejningsmoment	26 Nm
Til gevindstørrelse op til	M36
Flammepunkt	93 °C
Farve	blå
egnet til materiale	Metal
egnet til anvendelsesområde	Skruesikring
egnet til anvendelsesområde	føjeforbindelse
egnet til anvendelsesområde	til allround anvendelse
Lagertemperatur	8 - 21 °C
Egenskab	thixotrop
Egenskab	olietolerant
Egenskab	vibrationsbestandig
Egenskab	tætning
Egenskab	fluorescerende under UV-lys
Egenskab	forhindrer, at delene kommer til at sidde fast
Farligt gods klasse	9
Form	flydende
Temperaturanvendelsesområde	-55 - 180 °C
Kemisk basis	Dimethakrylatester
Holdbarhed fra fremstillingsdato	24 måned
Påfyldningsmængde	50 ml
Funktionsstyrke efter	2 h
Håndfasthed efter	10 min
Dynamisk viskositet	1300 - 3000 mPas
Afmontering	med normalt værktøj
Styrkeklasse	Mellemfast
Tæthed	1,15 g/cm <sup>3</sup>
Produktnavnsegenskab	50 ml
Produkttype	Skruesikring

