



Elektrikerskruetrækker til Phillipsskruer, med Kraftform-skaft isoleret, Krydskærvstørrelse: 0



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	668600 0
GTIN	4013288027290
Artikelklasse	63H

Beskrivelse

Udførelse:

Skaft og klinge **isolerede op til 1000 V iht. DIN EN 60900 / VDE 0682-201**. Hver skruetrækker testes i et vandbad for spændingsgennemgang.

Kraftform-skaftet af slagfast kunststof **med integrerede bløde zoner** letter overføringen af momentet og skåner dermed hånd og arm.

Klinge af højtlegeret specialstål. Overflade nicromat forkromet, sorte spidser eller kemisk nikkelbelagte lasertip-spidser.

Anvendelse:

Til arbejde med spændinger op til 1000 V.

Teknisk beskrivelse

Hel længde	161 mm
Til skrue-Ø	op til 2 mm
Klingespids	sort
Klingelængde	80 mm
Krydskærvstørrelse	0
Producentbetegnelse	162 i PH VDE
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drivprofil	Skruetrækker til Phillips
Produkttype	Skruetrækkere

