

RIDGID**Rørskærer INOX (VA) / kobber****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	819475
GTIN	95691318039
Artikelklasse	83R

Beskrivelse**Udførelse:**

Stabil konstruktion til meget store belastninger og præcise snit ved hjælp af 6 eller 12 styreruller. Ekstremt hurtigt og skånsomt arbejde takket være **kuglelejrede styreruller og skærehjul**. Inklusive ekstra skærehjul.

Anvendelse:

Specielt til skæring af VA- og forzinkede C-stålrør (op til 3 mm godstykkelse), men også af aluminiums- og kobberør.

Skærehjul-Ø: 22 mm

Skærehjul, bredde: 8 mm

Skærehjul, boring: 8 mm

Til udvendig rør-Ø: 6 - 65 mm

Teknisk beskrivelse

Skærehjul, boring	8 mm
Skærehjul-Ø	22 mm
Skærehjul, bredde	8 mm
Til udvendig rør-Ø	6 - 65 mm
Produkttype	Rørskærere

Tilbehør

Kuglelejerullesæt 6 dele	819479
Indvendig / udvendig afgrater til rustfrit stål til rør-Ø til 54E mm	814920 54E
Reserve-skærehjulssæt, 2-delt	819480
Rulleboltssæt 2 dele	819478
Indvendig / udvendig afgrater til rustfrit stål til rør-Ø til 54 mm	814920 54
Indvendig / udvendig afgrater til rustfrit stål til rør-Ø til 35 mm	814920 35
Småhjulsbolt	819477