

RIDGID
Peddinghaus**Skralderørskærer****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	819370
GTIN	95691325730
Artikelklasse	83R

Beskrivelse**Udførelse:**

2-i-1 Mini-rørskærer, med **skraldefunktion**. Let, ergonomisk skraldegreb af trykstøbt aluminium. Den integrerede mini-rørskærer kan også anvendes uden skraldegrebet.

Anvendelse:

Ekstremt brugervenlig i brug sammen med skraldegrebet, især på svært tilgængelige steder. Til skæring af kobber-, aluminiums- og messingrør.

Skærehjul-Ø: 19 mm

Skærehjul, bredde: 3 mm

Skærehjul, boring: 4,8 mm

Til udvendig rør-Ø: 6 - 28 mm

Teknisk beskrivelse

Skærehjul, boring	4,8 mm
Skærehjul-Ø	19 mm
Til udvendig rør-Ø	6 - 28 mm
Skærehjul, bredde	3 mm
Antal styreveruller	2
Antal skærehjul	1
egnet til rørmateriale	Aluminium
egnet til rørmateriale	Messing

egnet til rørmateriale	Kobber
med skraldefunktion	ja
Produkttype	Rørskærere

Tilbehør

Småhjulsbolt	819476
Ekstra skærehjul	819375
Indvendig / udvendig afgrater til rustfrit stål til rør-Ø til 35 mm	814920 35
Rulleboltssæt 2 dele	819478
Småhjulsbolt	819477
Småhjulsbolt	819376
Rullebolt	819377
Reservehjulssæt 2 dele	819378