

PICARD**Smedehammer SecuTec® med Skaftbeskyttelseshylster, Vægt uden skaft:
1500g****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 750115 1500 |
| GTIN | 4016671028003 |
| Artikelklasse | 76D |

Beskrivelse**Udførelse:**

Med **hickoryskaft** afrundet form, lakeret.

Hammerhoved sænksmedet og præcist slebet. Omhyggeligt hærdet og bruneret. Hoved lakeret, bane og pen blanke.

SikkerhedshammerSecuTec® med skaftbeskyttelseshylster i stål med krave og sikret **med PICARD kileskrue** (hammerhovedets fradragsværdier overgår DIN-fradragsværdierne flere gange).

Norm:

Hammerkopf nach **DIN 1041**.

Materiale:

Special-værktøjsstål.

Reservedel:

Reserveskaft fås under nr. 751680.

Bemærk:

BEMÆRK!

Der findes også et alternativ til dette produkt fra GARANT!

Anbefalet produktnummer: 750110

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------|--------|
| Skaftlængde | 380 mm |
| Vægt uden skaft | 1500 g |

Produkttype

Hammer

Tilbehør

Hickory-hammerskaft SecuTec® med
skaftbeskyttelseskappe og kileskrue Skaftlængde 380 mm

751680 380