



Elektronisk momentnøgletester "ProTest", Maks. moment: 400Nm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	654460 400
GTIN	5060922231307
Artikelklasse	66D

Beskrivelse

Udførelse:

- **Robust kabinet i aluminiumstøbegods.**
- **Stort LCD-display.**
- **Enkel betjening – direkte valg af testmetoden via piktogramtastatur.**
- **Brugertilpasset indstilling af det ønskede moment med øvre og nedre tolerance; akustisk og/eller visuelt signal (3 LED'er), når det ønskede moment nås eller overskrides.**
- **3 anvendelsestilstande: Medløbende, knækpunktsregistrering og spidsværdiindstilling.**

Fordel:

- **Kontrol iht. DIN EN ISO 6789; Brugeren skal blot indtaste målværdien – resten klarer testapparatet.**
- **Displayvisning på 11 sprog.**
- **Kontrol mulig i både horisontal og vertikal position.**
- **Display og måleværdiføler kan skilles fra hinanden.**

Anvendelse:

Til indstilling og kalibrering af højregående momentværktøjer.

Leveringsomfang:

Måleværdiføler, displayenhed, strømforsyning, RS232C-forbindelseskabel til pc og/eller printer, 2 monteringskruer og firkantadapter i robust kuffert. **Inklusive UKAS-kalibreringscertifikat til højre.**

Bemærk:

Væggholder under nr. 654462.

Teknisk beskrivelse

4-kantadapter	3/8 tommer
4-kantadapter	1/2 tommer
4-kantadapter	3/4 tommer
Vægt	6,4 kg
Måleværdiføler, bredde	106 mm
Displayenhed, højde	128 mm
Måleværdiføler, dybde	185 mm
Måleområde	8 - 400 Nm
Displayenhed, bredde	185 mm
Maks. moment	400 Nm
Måleværdiføler, højde	100 mm
Displayenhed, dybde	104 mm
Målenøjagtighed, moment	±0,5 %
Energiforsyning	Med kabel
Tilspændingsretning	Højrespænding
Interface	RS232C-interface.
Testprotokol	Producentens testrapport
Kalibrering	O4
Produkttype	Momenttestapparat

Services

Kalibrering, højreMomenttestapparat / -føler Type 400	020120 400
DAkS-kalibrering på begge siderMomenttestapparat / -føler Maks. moment 1000/2 Nm	020150 1000/2
DAkS-kalibrering, højreMomenttestapparat / -føler Type 1000	020130 1000

Tilbehør

Vægholder til ProTest

654462