

HOLEX**HOLEX Pro INOX HM-fræser HPC, AlCrN, Ø f8 DC: 3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG1013 3
GTIN	4045197905666
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:**Til **perfekte standtider**.Kan anvendes med **høje skærehastigheder**, også særdeles velegnet til stål indtil ca. 1100 N/mm².**Som nr. 203013.****Teknisk beskrivelse**

Samlet længde L	50 mm
Hjørnefasbredde ved 45°	0,1 mm
Tilspænding f_z til notfræsning i INOX > 900 N/mm ²	0,012 mm
Skær-Ø D_c	3 mm
Tilspænding f_z til beskæring i INOX > 900 N/mm ²	0,015 mm
Skaft-Ø D_s	6 mm
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Skærlængde L_c	5 mm

Antal tænder Z	4
Tolerance, nom. Ø	f8
Spiralvinkel	35 grader
Hjørnefasvinkel	45 grader
Indhold	5
Serie	Pro Inox
Belægning	AlCrN
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Type	N
Spiralvinkel-egenskab	ulige
Deling af skærene	ulige
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	0,5×D ved beskæring
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	Hel not, skæredybde 1×D
Spåntagningsstrategi	HPC
Farvering	blå
Produkttype	Hjørnefræser

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	240 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	220 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	180 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	180 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet	150 m/min	P
TOOLOX 33	betinget egnet	115 m/min	H
TOOLOX 44	betinget egnet	80 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	egnet	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	85 m/min	M

Uni	betinget egnet
våd, maksimal	egnet
våd, minimal	betinget egnet
tør	egnet
Luft	egnet

Tilbehør

HOLEX Pro INOX HM-fræserHPC Ø f8 DC 3 mm

203013 3