



Lille rørskærer



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	818500
GTIN	4018754035885
Artikelklasse	83A

Beskrivelse

Udførelse:

Enhed sænksmedet i specialstål, forkromet. Brede styreruller sikrer vinkelpræcist snit. Letgående spindel til indstilling af skære-Ø. Greb med indbygget indvendig rørfræser.

Anvendelse:

Til universalskæring af **kobberrør, aluminiumrør, messingrør, rør i hård kunststof og tynde rør i stål/rustfrit stål.**

Reservedel:

Ekstra bolt til skærehjul nr. 818700, ekstra rulle nr. 818800.

Skærehjul-Ø: 20 mm

Skærehjul, bredde: 6 mm

Skærehjul, boring: 4,8 mm

Til udvendig rør-Ø: 3 - 35 mm

Teknisk beskrivelse

Skærehjul, bredde	6 mm
Skærehjul-Ø	20 mm
Skærehjul, boring	4,8 mm
Til udvendig rør-Ø	3 - 35 mm

Tilbehør

Indvendig / udvendig afgrater til rustfrit stål til rør-Ø til 35 mm	814920 35
rulle	818800
Ekstra skærehjul	818600
Rullebolt	818700