

**Borestangssæt stål uden IK, højre, Type: SET09****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260038 SET09
GTIN	4045197905574
Artikelklasse	29W

**Beskrivelse****Udførelse:**

Uden indvendig køling.

**Leveringsomfang:**

I kunststofkuffert.

**Teknisk beskrivelse**

ISO-kode holder	S20R SCLCR09
ISO-kode holder	S16Q SCLCR09
ISO-kode holder	S25R SCLCR09
Vendeplatteskruesæt	269028 8
passende vendeskærplatter	CC.. 09T3..
Mindste forborings- $\varnothing$ $D_{min}$	20 mm
Mindste forborings- $\varnothing$ $D_{min}$	25 mm
Mindste forborings- $\varnothing$ $D_{min}$	28 mm

Spændehøjde L <sub>2</sub>	15 mm
Spændehøjde L <sub>2</sub>	18 mm
Spændehøjde L <sub>2</sub>	23 mm
Midterforskydning L <sub>3</sub>	10,7 mm
Midterforskydning L <sub>3</sub>	10,5 mm
Midterforskydning L <sub>3</sub>	14,5 mm
Samlet længde L	180 mm
Samlet længde L	200 mm
Samlet længde L	200 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Produkttype	Borestang

## Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500