

**Garant****Universal-mini-rørskærer****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	818100
GTIN	4045197595638
Artikelklasse	81C

**Beskrivelse****Udførelse:**

Ekstremt robust konstruktion til højeste belastninger. Rene og pålidelige snit af 4 føringsruller placeret på række.

Basisenhed af trykstøbt magnesium. Med reserve-skærehjul nr. 818110.

**Fordel:**

Lange standtider takket være **TiN-belagt** skærehjul. Kraft- og tidsbesparende arbejde takket være:

- **Ergonomisk håndgreb**
- **Let konstruktion**
- **Nålelejrrede føringsruller og skærehjul**
- **Udtagelig håndafgrater med TiN-belagt S20-klinge.**

**Anvendelse:**

Multifunktionel anvendelse til skæring af VA-, aluminiums-, messing- og kobberør.

**Teknisk beskrivelse**

Skærehjul, boring	4,85 mm
Skærehjul-Ø	19 mm
Skærehjul, bredde	6,2 mm
Til udvendig rør-Ø	3 - 35 mm
Vægt	335 g

Længde	165 mm
Bredde	65 mm
Højde	40 mm
Antal styreruller	4
Antal skærehjul	1
egnet til rørmateriale	Messing
egnet til rørmateriale	Kobber
egnet til rørmateriale	VA
egnet til rørmateriale	Aluminium
med skraldefunktion	nej
Produkttype	Rørskærere

## Tilbehør

Indvendig / udvendig afgrater til rustfrit stål til rør-Ø til 35 mm	814920 35
Småhjulsbolt	819630
Ekstra skærehjul	818110
Styrerullesortiment med nåleleje 16 dele	818025