

RIDGID**Rørskærer INOX (VA) / kobber****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	819470
GTIN	095691299635
Artikelklasse	83R

Beskrivelse**Udførelse:**

Stabil konstruktion til meget store belastninger og præcise snit ved hjælp af 6 eller 12 styreruller. Ekstremt hurtigt og skånsomt arbejde takket være **kuglelejrede styreruller og skærehjul**. Inklusive ekstra skærehjul.

Anvendelse:

Specielt til skæring af VA- og forzinkede C-stålrør (op til 3 mm godstykkelse), men også af aluminiums- og kobberør.

Teknisk beskrivelse

Til udvendig rør-Ø	6 - 35 mm
Skærehjul-Ø	22 mm
Skærehjul, boring	8 mm
Skærehjul, bredde	8 mm
Produkttype	Rørskærere

Tilbehør

Kuglelejerullesæt6 dele	819479
-------------------------	--------

Småhjulsbolt	819476
Rulleboltssæt2 dele	819478
Reserve-skærehjulssæt, 2-delt	819480
Indvendig / udvendig afgrater til rustfrit stål til rør-Ø til 35 mm	814920 35