



Elektrikerskruetrækkersæt til Pozidriv, med Kraftform-skaft isoleret, Antal skruetrækkere: 5



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	668710 5
GTIN	4013288102034
Artikelklasse	63H

Beskrivelse

Udførelse:

Skaft og klinge **fuldisoleret op til 1000 V iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Hver enkelt skruetrækker afprøves enkeltvis i vandbad for spændingsoverslag.

Kraftform-skaftet af slagfast kunststof **med integrerede bløde zoner** letter overføringen af momentet og skåner dermed hånd og arm.

Klinge af højtlegeret specialstål. Overflade nicromat forkromet, sorte spidser eller kemisk nikkelbelagte lasertip-spidser.

Anvendelse:

Til arbejde med spændinger op til 1000 V.

Leveringsomfang:

1 skruetrækker nr. 668700 af hver str.: str. 0; 1; 2; 3; 4

Teknisk beskrivelse

Antal skruetrækkere	5
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drivprofil	Pozidriv-skruetrækker
Produkttype	Skruetrækkere

Tilbehør

Skrueholder Type 3	666425 3
Elektrikerskruetrækker til Pozidriv, med Kraftform-skaftisoleret Krydskærvstørrelse 1	668700 1
Elektrikerskruetrækker til Pozidriv, med Kraftform-skaftisoleret Krydskærvstørrelse 4	668700 4
Elektrikerskruetrækker til Pozidriv, med Kraftform-skaftisoleret Krydskærvstørrelse 2	668700 2
Elektrikerskruetrækker til Pozidriv, med Kraftform-skaftisoleret Krydskærvstørrelse 0	668700 0
Elektrikerskruetrækker til Pozidriv, med Kraftform-skaftisoleret Krydskærvstørrelse 3	668700 3
Skrueholder Type 2	666425 2