



Elektronisk momentnøgletester "ProTest", Maks. moment: 60Nm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	654460 60
GTIN	5060922231291
Artikelklasse	66D

Beskrivelse

Udførelse:

- Robust kabinet i aluminiumstøbegods.
- Stort LCD-display.
- Enkel betjening – direkte valg af testmetoden via piktogramtastatur.
- Brugertilpasset indstilling af det ønskede moment med øvre og nedre tolerance; akustisk og/eller visuelt signal (3 LED'er), når det ønskede moment nås eller overskrides.
- 3 anvendelsestilstande: Medløbende, knæpunktsregistrering og spidsværdiindstilling.

Fordel:

- Kontrol iht. DIN EN ISO 6789; Brugeren skal blot indtaste målværdien – resten klarer testapparatet.
- Displayvisning på 11 sprog.
- Kontrol mulig i både horisontal og vertikal position.
- Display og måleværdiføler kan skilles fra hinanden.

Anvendelse:

Til indstilling og kalibrering af højregående momentværktøjer.

Leveringsomfang:

Måleværdiføler, displayenhed, strømforsyning, RS232C-forbindelseskabel til pc og/eller printer, 2 monteringskruer og firkantadapter i robust kuffert. **Inklusive UKAS-kalibreringscertifikat til højre.**

Bemærk:

Væggholder under nr. 654462.

Teknisk beskrivelse

Displayenhed, dybde	104 mm
Måleværdiføler, højde	100 mm
Displayenhed, bredde	185 mm
Maks. moment	60 Nm
Måleværdiføler, dybde	185 mm
Måleområde	1,2 - 60 Nm
Displayenhed, højde	128 mm
4-kantadapter	1/4 tommer
4-kantadapter	3/8 tommer
4-kantadapter	1/2 tommer
Måleværdiføler, bredde	106 mm
Vægt	6,3 kg
Målenøjagtighed, moment	±0,5 %
Energiforsyning	Med kabel
Tilspændingsretning	Højrespænding
Interface	RS232C-interface.
Testprotokol	Producentens testrapport
Kalibrering	O4
Produkttype	Momenttestapparat

Services

DAkS-kalibrering, højreMomenttestapparat / -føler Type 1000	020130 1000
Kalibrering, højreMomenttestapparat / -føler Type 400	020120 400
DAkS-kalibrering på begge siderMomenttestapparat / -føler Maks. moment 1000/2 Nm	020150 1000/2

DAkKS-kalibrering på begge siderMomenttestapparat / -føler Maks. moment 0,1-1100/2 Nm

020150 0,1-1100/2

DAkKS-kalibrering, højreMomenttestapparat / -føler Type 0,1-1100

020130 0,1-1100

Tilbehør

Væggholder til ProTest

654462