



Elektrikerskruetrækker til Phillipsskruer, reduceret klinge-Ø, med Kraftformskaft isoleret, Krydskærvstørrelse: 1



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	668620 1
GTIN	4013288160140
Artikelklasse	63H

Beskrivelse

Udførelse:

Skaft og klinge **isolerede op til 1000 V iht. DIN EN 60900 / VDE 0682-201**. Hver skruetrækker testes i et vandbad for spændingsgennemgang.

Kraftform-skaftet af slagfast kunststof **med integrerede bløde zoner** letter overføringen af momentet og skåner dermed hånd og arm.

Klinge af højtlegeret specialstål, zinkfosfateret.

Reduceret klinge-Ø med integreret beskyttelsesisolering til dybtliggende skrue- og fjederelementer (klinge-Ø = isolerings-Ø i det forreste klinggeområde).

Anvendelse:

Til arbejde med spændinger op til 1000 V.

Teknisk beskrivelse

Krydskærvstørrelse	1
Til skrue-Ø	2,1 – 3 mm
Hel længde	178 mm
Klingelængde	80 mm
Producentbetegnelse	162 iS
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drivprofil	Skruetrækker til Phillips
Produkttype	Skruetrækkere

