



## Elektrikerskruetrækker til Pozidriv, reduceret klinge-Ø, med Kraftform-skaft isoleret, Krydskærvstørrelse: 2



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	668720 2
GTIN	4013288160249
Artikelklasse	63H

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Skaft og klinge **isolerede op til 1000 V iht. DIN EN 60900 / VDE 0682-201**. Hver skruetrækker testes i et vandbad for spændingsgennemgang.

**Kraftform-skaftet** af slagfast kunststof **med integrerede bløde zoner** letter overføringen af momentet og skåner dermed hånd og arm.

Klinge af højtlegeret specialstål, zinkfosfateret.

**Reduceret klinge-Ø med integreret beskyttelsesisolering** til dybtliggende skrue- og fjederelementer (klinge-Ø = isolerings-Ø i det forreste klingekområde).

#### Anvendelse:

Til arbejde med spændinger op til 1000 V.

### Teknisk beskrivelse

Hel længde	205 mm
Krydskærvstørrelse	2
Klingelængde	100 mm
Til skrue-Ø	3,1 – 5,2 mm
Producentbetegnelse	165 iS
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drivprofil	Pozidriv-skruetrækker
Produkttype	Skruetrækkere

