



Elektrikerskruetrækker til Pozidriv, med Kraftform-skaft isoleret, Krydskærvstørrelse: 2



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	668700 2
GTIN	4013288191137
Artikelklasse	63H

Beskrivelse

Udførelse:

Skaft og klinge **isolerede op til 1000 V iht. DIN EN 60900 / VDE 0682-201**. Hver skruetrækker testes i et vandbad for spændingsgennemgang.

Kraftform-skaftet af slagfast kunststof **med integrerede bløde zoner** letter overføringen af momentet og skåner dermed hånd og arm.

Klinge af højtlegeret specialstål. Overflade nicromat forkromet, sorte spidser eller kemisk nikkelbelagte lasertip-spidser.

Anvendelse:

Til arbejde med spændinger op til 1000 V.

Teknisk beskrivelse

Krydskærvstørrelse	2
Klingespids	Lasertip
Hel længde	205 mm
Til skrue-Ø	3,1 – 5,2 mm
Klingelængde	100 mm
Producentbetegnelse	165 i PZ VDE
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drivprofil	Pozidriv-skruetrækker
Produkttype	Skruetrækkere

