



Elektrikerskruetrækker til Pozidriv, med Kraftform-skaft isoleret, Krydskærvstørrelse: 3



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	668700 3
GTIN	4013288029850
Artikelklasse	63H

Beskrivelse

Udførelse:

Skaft og klinge **isolerede op til 1000 V iht. DIN EN 60900 / VDE 0682-201**. Hver skruetrækker testes i et vandbad for spændingsgennemgang.

Kraftform-skaftet af slagfast kunststof **med integrerede bløde zoner** letter overføringen af momentet og skåner dermed hånd og arm.

Klinge af højtlegeret specialstål. Overflade nicromat forkromet, sorte spidser eller kemisk nikkelbelagte lasertip-spidser.

Anvendelse:

Til arbejde med spændinger op til 1000 V.

Teknisk beskrivelse

Til skrue-Ø	5,3 – 7,2 mm
Klingelængde	150 mm
Klingespids	Lasertip
Krydskærvstørrelse	3
Hel længde	262 mm
Producentbetegnelse	165 i PZ VDE
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drivprofil	Pozidriv-skruetrækker
Produkttype	Skruetrækkere

