



## Elektronisk momentnøgle, Maks. moment: 340Nm



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 655345 340    |
| GTIN                | 4045197503855 |
| Artikelklasse       | 62E           |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Måleenheder:** Nm, lbfft, lbfin, kgfm.

Robust momentnøgle med slagfast hus, 2K-greb, stort display og reverserbar skralde. Nem betjening via store justeringstaster. Det indstillede drejningsmoment vises **synligt og hørbart** med et optisk og akustisk signal. To arbejdstilstande med visning af spidsværdi og medløbende visning kan vælges. Arbejdshukommelsen kan lagre op til 50 måleværdier. Robust indstiksskralde med skiftehjul.

#### Anvendelse:

Momentkontrol; kontrolleret skruetilspænding ved enkelt-forskrudninger eller små serier.

#### Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Nøjagtighed:

Med uret  $\pm 2\%$ , mod uret  $\pm 3\%$ .

#### Anvendelsesdata:

#### Forklaring til tegningen og formlen:

$l_1$  = armlængde uden indstiksværktøj

$l_2$  = justeret centermål på momentnøglen

$l_3$  = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

$l_4$  = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

$T_1$  = drejningsmoment, der skal indstilles

$T_2$  = det foreskrevne drejningsmoment

#### Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

### Teknisk beskrivelse

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Holder til indstiksværktøj                                    | 14×18 mm                             |
| Maks. moment  | 340 Nm                               |
| Opløsning   | 0,1 Nm                               |
| Drivfirkant   | 1/2 tommer                           |
| Vægt  | 2320 g                               |
| Målenøjagtighed, moment                                       | ±2 %                                 |
| Målenøjagtighed, moment                                       | ±3 %                                 |
| Værktøj, kan udskiftes  | Indstiksværktøj                      |
| Momentområde  | 68 - 340 Nm                          |
| Antal medfølgende batterier                                   | 1                                    |
| Feedback  | visning                              |
| Indstilling af udløsningsværdi                                | digital, justérbar                   |
| Reverserbar aflæsning   | Nm                                   |
| Reverserbar aflæsning   | lbfft                                |
| Reverserbar aflæsning   | lbfin                                |
| Reverserbar aflæsning   | kgfm                                 |
| Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [L <sub>3</sub> ] | 556,2 mm                             |
| Justeret centermål ved momentnøgle [L <sub>2</sub> ]          | 25 mm                                |
| Tilslutningsform  | til indstiksværktøj (firkantsholder) |
| Norm  | DIN EN ISO 6789                      |
| Målemetode  | Moment                               |
| Justeringsmulighed udløsningsværdi                            | justerbar                            |
| Udløsningsprincip   | mekanisk kortvejsudløsning           |
| Armlængde uden indstiksværktøj [L <sub>1</sub> ]              | 531,2 mm                             |
| Samlet længde L   | 640 mm                               |
| Display   | digital                              |
| Kalibrering   | O3                                   |
| Tilspændingsretning   | Højre- og venstrespænding            |
| Testprotokol  | Producentens testrapport             |

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Data, kan logges     | ja            |
| Måleværktøj          | elektronisk   |
| Udløsningsindikering | optisk        |
| Udløsningsindikering | akustisk      |
| Batteritype          | LR3           |
| Energiforsyning      | Batteridrevet |
| Produkttype          | Momentnøgle   |

## Services

|   |               |
|---|---------------|
| KalibreringMomentnøgle på begge sider Maks. moment 400/2 Nm       | 020030 400/2  |
| DAkS-kalibreringMomentnøgle på begge sider Maks. moment 1000/2 Nm | 020040 1000/2 |

## Tilbehør

|  |              |
|--|--------------|
| Indstiksskraldemed uddriver. Type-drivfirkant 2-1/2 tommer       | 657580 2-1/2 |
| Låg til batterirum Type 2  | 655346 2     |
| Indstiksskralde Drivfirkant 2-1/2 tommer                         | 657620 2-1/2 |
| Coin-Driver kort Klingelængde 45 mm                              | 664311 45    |
| Reverserbar skralde Type-drivfirkant 2-1/2 tommer                | 657582 2-1/2 |
| Coin-Driver Klingelængde 45 mm                                   | 664310 45    |
| Indstiksskralde Type-drivfirkant 2-1/2 tommer                    | 657630 2-1/2 |
| Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR6 | 081561 LR6   |
| Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR6 | 081551 LR6   |
| Indstiksskralde Type-drivfirkant 2-3/4 tommer                    | 657630 2-3/4 |