

**MaxxCraft Smedehammer, Vægt uden skaft: 500 g****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	750550 500
GTIN	4030618303060
Artikelklasse	73W

Beskrivelse**Udførelse:**

Takket være den enestående forbindelse mellem hammerhoved og skaftbeskyttelseshylstret opnås en solidt sammensat, vibrationshæmmende enhed. Gummibelagt skaftbeskyttelseshylster. Med **hickoryskaft** afrundet form, lakeret.

Hammerhoved sænksmedet og præcist slebet. Omhyggeligt hærdet og bruneret. Hoved lakeret, bane og pen blanke.

Fordel:

Sporbar **returslagsdæmpning** og dermed total slagkraftoverførsel til emnet, hvilket giver mindre trættende arbejde.

Højere slagkraft og lavere vibrationsbelastning på skaftet end en almindelig DIN-hammer.

Norm:

Hammerkopf nach **DIN 1041**.

Materiale:

Special-værktøjsstål.

Reservedel:

Reserveskaft fås under nr. 750555.

Skaftlængde: 280 mm

Teknisk beskrivelse

Datablad

Vægt uden skaft	500 g
Skaftlængde	280 mm
Hel længde	320 mm
Producentbetegnelse	MAXXCRAFT

Tilbehør

Hickoryhammerskaft Skaftlængde 280 mm	750555 280
---------------------------------------	------------