

ROLLER**Gevindklup „Central“ komplet med metalkuffert, Type: 3/8-114****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	820300 3/8-114
GTIN	4044942047477
Artikelklasse	84B

Beskrivelse**Udførelse:**

Skærehovedet kan hurtigt udskiftes, da det blot skal stikkes ind i skraldehovedet, der er forsynet med hurtiglås. Skærehoveder med lang rørføring og præcist indstillede skærekæber. Skærekæberne er særdeles slidstærke og kan udskiftes. Skralde kan reverseres til højre- og venstreløb. Hvis skærekæberne vendes, er der også mulighed for gevindskæring tæt på væggen (korte, installerede rørstudser). Ikke egnet til VA-rør.

Anvendelse:

Som handy og let klup til at tage med på byggepladsen. **Med den lille hoved-Ø er det muligt at arbejde på steder med begrænset plads.**

Passer til:

Whitworth-rørgevind iht. DIN 10226 **konisk 1:16.**

Indhold:

Tilhørende skærehoveder 1 stk. af hver (til Whitworth-rørgevind): 3/8; 1/2; 3/4; 1; 1 1/4 tomme
Skraldearm: 1 stk.

Bemærk:

Følgende dele kan fås enkeltvis på forespørgsel:

- **Skraldearm nr. 820600**
- **Stålkuffert nr. 820620**
- **Komplette skærehoveder med bakker nr. 820650 samt reservebakker nr. 820670.**

Ved bestilling angives den ønskede størrelse.

Teknisk beskrivelse

Whithworth-rørgevindskærehoved	3/8; 1/2; 3/4; 1; 1.1/4 tommer
Antal skraldearme	1
Norm	DIN EN 10226
Emballage	Stålkuffert
Produkttype	Klup

Tilbehør

Skærehoved med kæber Gevindtype R1	820650 R1
Skærehoved med kæber Gevindtype R1.1/4	820650 R1.1/4
Transportkasse i stålplade til gevindklup „Central“ Type C1.1/4	820620 C1.1/4
Skærehoved med kæber Gevindtype R3/8	820650 R3/8
Skærehoved med kæber Gevindtype R3/4	820650 R3/4
Skraldearm „Central“ Type C1.1/4	820600 C1.1/4
Skærehoved med kæber Gevindtype R1/2	820650 R1/2