

**Garant****Spændemodul fast, Til type: 1S****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	361105 1S
GTIN	4045197911629
Artikelklasse	310

**Beskrivelse****Udførelse:**

Alle funktionsflader er hærdede og slebne.

Den 5-aksede spænder sammensættes modulært. De væsentlige bestanddele er spændemodulerne nr. 361105 – 361110, basisskinner nr. 361115, spindel nr. 361119, spindelforlængere nr. 361120 og bakker nr. 361123 – 361137.

**Passer til:**

Basisskinner nr. 361115, spindel nr. 361119 og bakker nr. 361123 – 361138.

**Specialtilbehør:**

Unbrakonøgle med T-greb nr. 627424 str. 5 og momentnøgle nr. 656050 str. 120.

**Bemærk:**

Til monteringskruerne skal du bruge en HEX-skruebit (type 0 = str. 8, type 1, 1S+2 = str. 10).  
Til spindelsikringen kræves en skruestrækkerindsats str. 5.

**Teknisk beskrivelse**

Højde H	104,5 mm
passer til farvekode	Xpent1-2

Bredde B	125 mm
H <sub>1</sub>	77,5 mm
Længde L	126 mm
Vægt	8 kg
Serie	Xpent
Produkttype	Spændeelement