

Koken**Håndholdt slagnøgle, sæt, i metalkassette, Indhold pr. sæt: 5**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	673000 5
GTIN	4991644215652
Artikelklasse	63R

Beskrivelse

Udførelse:

Massivt håndtag med indvendig sekskant til fastgørelse af udskiftelige indsatsklinger. Kan bruges med højre og venstre rotation. Aftagelig klingeholder (5/16"), så også topnøgleindsatser med 1/2" drev kan anvendes direkte.

Matchende udskiftningsblade se nr. 675400 - 675470.

Anvendelse:

Det ideelle værktøj til løsning af fastsiddende skruer med et hammerslag eller til ekstra kraftig tilspænding af skruer.

Indhold:

Holder med forbindelsesstykke omtrent som nr. 676945: 1 stk. i str. 2/16

Ligekærvs-klinger: 9; 11 mm

Klinger til Phillips: str. 2; 3

Teknisk beskrivelse

Antal dele	5
Drivprofil	Ligekærvskruestrækker
Drivprofil	Skruestrækker til Phillips
Produkttype	Skruestrækkere

Tilbehør

Bit til Pozidriv, 5/16 tomme C 8 Krydskærvstørrelse 3	675420 3
Bit til Pozidriv, 5/16 tomme C 8 Krydskærvstørrelse 2	675420 2
Bit til Phillips, 5/16 tomme C 8 Krydskærvstørrelse 3	675400 3
Bit til Torx®, 5/16 tomme C 8 Torx®-profil TX25	675470 TX25
Bit til Torx®, 5/16 tomme C 8 Torx®-profil TX40	675470 TX40
Bit til sekskant, 5/16 tomme, C 8Hex-plus-profil sekskant 6 mm	675440 6
Bit til sekskant, 5/16 tomme, C 8Hex-plus-profil sekskant 5 mm	675440 5
Bit til Phillips, 5/16 tomme C 8 Krydskærvstørrelse 4	675400 4
Bit til sekskant, 5/16 tomme, C 8Hex-plus-profil sekskant 8 mm	675440 8
Bit til Phillips, 5/16 tomme C 8 Krydskærvstørrelse 2	675400 2
Bit til lige kær, 5/16 tomme C 8 Skærbredde 8 mm	675460 8
Bit til Pozidriv, 5/16 tomme C 8 Krydskærvstørrelse 1	675420 1
Bit til Torx®, 5/16 tomme C 8 Torx®-profil TX55	675470 TX55
Bit til lige kær, 5/16 tomme C 8 Skærbredde 10 mm	675460 10
Bit til Phillips, 5/16 tomme C 8 Krydskærvstørrelse 1	675400 1
Bit til Torx®, 5/16 tomme C 8 Torx®-profil TX50	675470 TX50
Bit til Pozidriv, 5/16 tomme C 8 Krydskærvstørrelse 4	675420 4
Bit til lige kær, 5/16 tomme C 8 Skærbredde 12 mm	675460 12