



Elektroniskruetrækkersortiment Kraftform-Micro, ESD, Antal skruetrækkere: 4/2



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	669924 4/2
GTIN	4013288117663
Artikelklasse	63H

Beskrivelse

Udførelse:

Skaft med drejelig centrerkappe og hurtigdrejezone. **Klinge** i specialstål.

Værktøjsgreb af afledende kunststof, **ESD-egnet**.

Ergonomisk udformet flerkomponentskaft.

- **Letgående drejelig hætte til fiksering af pegefingerspidsen ved præcisionsarbejde.**
- **Optimalt formet hurtigdrejezone giver hurtig og effektiv skruring.**
- **Kraftzone til overføring af større momenter, klinge i værktøjsstål af høj kvalitet, matforkromet overflade, sort spids.**

Anvendelse:

Til arbejde på elektroniske komponenter i områder med risiko for statisk elektricitet.

Leveringsomfang:

6 dele i kunststofholder.

1 skruetrækker til lige-kærv nr. 669900 i hver str. 1,2; 1,5; 1,8; 2,5.

1 skruetrækker til Phillips-skruer nr. 669905 i hver str. 0; 1.

Bemærk:

ESD „Big Pack“ med 25 dele fås via vores butik under 669924 str. 25.

Teknisk beskrivelse

Antal skruetrækkere	6
Drivprofil	Skrue­trækker til Phillips
Drivprofil	Lige­kærvskruetrækker
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Produkttype	Skrue­trækker

Tilbehør

Elektronikskruetrækker til lige­kærvKraftform-Micro, ESD Skærbredde b 1,8 mm	669900 1,8
Elektronikskruetrækker til lige­kærvKraftform-Micro, ESD Skærbredde b 1,2 mm	669900 1,2
Elektronikskruetrækker til lige­kærvKraftform-Micro, ESD Skærbredde b 1,5 mm	669900 1,5
Elektronikskruetrækker til PhillipsESD Krydskærvstørrelse 0	669905 0
Elektronikskruetrækker til lige­kærvKraftform-Micro, ESD Skærbredde b 2,5 mm	669900 2,5
Elektronikskruetrækker til PhillipsESD Krydskærvstørrelse 1	669905 1