

Garant**Serviceværktøjskuffert i X-ABS med indstikslommer****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	692790
GTIN	4045197375216
Artikelklasse	61G

Beskrivelse**Udførelse:**

X-ABS er ekstremt slagfast og brudsikkert og er dermed **egnet til flytransport**. Overfladen er ridsefast, **skridsikker (gummieringseffekt)** og yderst **skånsom for overfladen**. Eloxeret dobbelt aluminiumsramme med integrerede vippecylinderlåse og glasfiberarmerede hængsler, der fikserer kuffertlåget.

Indvendigt med syede indstikslommer:

1 inndeleglig bundbakke inkl. værktøjsplade med 6 indstikslommer som dækplade.

1 værktøjsholder med 14 indstikslommer og dokumentlomme på for- og bagside.

Anvendelse:

Optimal kuffert til serviceteknikere i kraft af overfladematerialet, der skåner overfladen, og høj stabilitet med lav vægt.

Egenskab, kuffert: Egnede til flytransport

Indvendige mål, længde: 460 mm

Indvendige mål, bredde: 310 mm

Indvendige mål, højde: 210 mm

Vægt: 3,6 kg

Teknisk beskrivelse

Vægt	3,6 kg
Indvendige mål, bredde	310 mm
Indvendige mål, højde	210 mm
Indvendige mål, længde	460 mm
Materiale	X-ABS
Type af værktøjsopbevaring	Indstikslommer
Kuffert, belastbarhed	30 kg
Egenskab, kuffert	Egnet til flytransport
Produkttype	Værktøjstransportsystem

Tilbehør

Værktøjstavle med 9 tekstil-indstikslommer og værktøjsklemholdere	692845
Værktøjsplade med 16 indstikslommer	692712
Inddelingssæt til 1/2 bundbakke (2 tværgående inddelere, 6 adskillere)	692850
Indsatsbakke med mellempanel, 6 små paneler og låg	692770
Værktøjsplade med 26 indstikslommer	692711
Tom værktøjshulplade, med klemmer og elastikker	692715
Dokument- holder	692716
Inddelingssæt til komplet bundbakke (3 tværgående inddelere, 12 delestykker)	692852
Bundbakke med værktøjsplade	692717
Værktøjstavle med 6 tekstil-indstikslommer og værktøjsklemholdere	692847
Sæt med indsatsbokse til 1/2 bundbakke (10 bokse i 4 størrelser)	692855
Kuffertrem med TSA-kodelås (140x5 cm)	692860
Værktøjsplade med 13 indstikslommer	692713
Tallås eftermonterings Sortiment	692755

Værktøjsplade med 10 indstikslommer	692714
Beskyttelsesmåtte	692800