



Vandtæt kuffert „Explorer“, Type: 3818



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	692930 3818
GTIN	8024482008646
Artikelklasse	64A

Beskrivelse

Udførelse:

Ekstremt robust kuffert i meget slagfast kunststof, fyldt med forstanset skumindlæg. Kan låses med hængelås nr. 085830 – 085875. Gennemgående høj sidetykkelse giver høj stabilitet. Tryktæt og kemisk resistent. Temperaturbestandig fra –33 til 90 °C.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Anvendelse:

Til beskyttelse, indpakning og transport af sarte dele og apparater.

Bemærk:

Mange andre kuffertstørrelser, udstyrsvarianter og tilbehør på forespørgsel.

Egenskab, kuffert: Slagfast

Beskyttelsesklasse IP: IP 67

Udvendige mål, længde: 410 mm

Udvendige mål, bredde: 340 mm

Udvendige mål, højde: 205 mm

Indvendige mål, længde: 380 mm

Indvendige mål, bredde: 270 mm

Indvendige mål, højde: 180 mm

Teknisk beskrivelse

Indvendige mål, højde	180 mm
Vægt	2,75 kg
Volumen	18,4 l
Udvendige mål, længde	410 mm
Udvendige mål, højde	205 mm
Indvendige mål, bredde	270 mm
Indvendige mål, længde	380 mm
Udvendige mål, bredde	340 mm
Antal lukninger	2
Maksimal last	12,4 kg
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Egenskab, kuffert	Egnet til flytransport
Egenskab, kuffert	Kan stables
Egenskab, kuffert	Slagfast
Produkttype	Værktøjstransportsystem