

**HALDER****Simplex-gummihammer med gummi-kompositionsbaner, sort, Kabinet-Ø / materiale: 80Gmm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	752800 80G
GTIN	4030618300083
Artikelklasse	73W

**Beskrivelse****Udførelse:**

Stabilt, todelt slaghoved med to udskiftelige baner. Til forskellige bearbejdningsformål findes der passende baner.

Alle banetyper kan kombineres med hinanden.

**Bløde hamre og drivhamre:** Hus i aluminium eller støbejern; træskaft.

**Anvendelse:**

Str. **A** = **aluminiumhus:** Til let arbejde som f.eks. positionsslag.

Str. **G** = **støbejerns-hus:** Til tunge, kraftige slag, f.eks. montering af maskindele osv.

**Reservedel:**

Reserveskaft fås under nr. 753400 og hus til blød hammer under nr. 753310.

**Bemærk:**

Størrelsesbetegnelse med **A** = aluminiumhus; **G** = støbejernshus.

**Teknisk beskrivelse**

Banernes slagflade-Ø	80 mm
Samlet længde	490 mm
Hovedlængde med indsatser	165 mm
Materiale, hus	Støbestål
Vægt	2,87 kg
Skaftlængde	400 mm

Materiale, skaft	Træ
Serie	Blød SIMPLEX-hammer
Materiale, indsats	Gummikomposition, middelhård
Producentbetegnelse	SIMPLEX
Farve	sort
Produkttype	Hammer

## Tilbehør

Simplex-gummihammer, superkunststofbane til hammerhoved-Ø 80 mm	753700 80
Gummi-kompositionsbane, til Simplex-gummihammer til hammerhoved-Ø 80 mm	753500 80
Reserveskaft til blød SIMPLEX-hammer til hus-Ø 80L mm	753400 80L
Reserveskaft til blød SIMPLEX-hammer til hus-Ø 80 mm	753400 80
Hus til blød SIMPLEX-hammer uden baner, uden skaft til kabinet-Ø / materiale 80G mm	753310 80G