

**HALDER****Simplex-gummihammer med superkunststofbaner, hvid, Kabinet-Ø / materiale: 60Gmm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	753100 60G
GTIN	4030618300205
Artikelklasse	73W

**Beskrivelse****Udførelse:**

Stabilt, todelt slaghoved med to udskiftelige baner. Til forskellige bearbejdningsformål findes der passende baner.

Alle banetyper kan kombineres med hinanden.

**Bløde hamre og drivhamre:** Hus i aluminium eller støbejern; træskaft.

**Anvendelse:**

Str. **A** = **aluminiumhus:** Til let arbejde som f.eks. positionsslag.

Str. **G** = **støbejerns-hus:** Til tunge, kraftige slag, f.eks. montering af maskindele osv.

**Reservedel:**

Reserveskaft fås under nr. 753400 og hus til blød hammer under nr. 753310.

**Bemærk:**

Størrelsesbetegnelse med **A** = aluminiumhus; **G** = støbejernshus.

**Teknisk beskrivelse**

Materiale, hus	Støbestål
Banernes slagflade-Ø	60 mm
Materiale, skaft	Træ
Hovedlængde med indsatser	145 mm
Vægt	1,44 kg
Samlet længde	405 mm

Skaftlængde	340 mm
Serie	Blød SIMPLEX-hammer
Materiale, indsats	Superplastik, middelhårdt
Producentbetegnelse	SIMPLEX
Farve	hvid
Produkttype	Hammer

## Tilbehør

Reserveskaft til blød SIMPLEX-hammer til hus-Ø 60 mm	753400 60
Simplex-gummihammer, kunststofbane til hammerhoved-Ø 60 mm	753600 60
Gummi-kompositionsbane, til Simplex-gummihammer til hammerhoved-Ø 60 mm	753500 60
Hus til blød SIMPLEX-hammer uden baner, uden skaft til kabinet-Ø / materiale 60G mm	753310 60G
Simplex-gummihammer, superkunststofbane til hammerhoved-Ø 60 mm	753700 60
Kunststofbane TPE-soft, til Simplex-gummihammer til hammerhoved-Ø 60 mm	753450 60
Simplex-gummihammer, bane i blødt metal til hammerhoved-Ø 60 mm	754000 60