

**HALDER****Blød SIMPLEX-hammer uden baner, med skaft, Kabinet-Ø / materiale: 30Gmm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	753300 30G
GTIN	2050001008404
Artikelklasse	73W

**Beskrivelse****Udførelse:**

Stabilt, todelt slaghoved med to udskiftelige baner. Til forskellige bearbejdningsformål findes der passende baner.

Alle banetyper kan kombineres med hinanden.

**Bløde hamre og drivhamre:** Hus i aluminium eller støbejern; træskaft.

**Bløde hamre og drivhamre:** Hus i aluminium eller støbejern; træskaft.

**Anvendelse:**

Str. **A** = **aluminiumhus:** Til let arbejde som f.eks. positionsslag.

Str. **G** = **støbejerns-hus:** Til tunge, kraftige slag, f.eks. montering af maskindele osv.

**Reservedel:**

Reserveskaft fås under nr. 753400 og hus til blød hammer under nr. 753310.

**Bemærk:**

Størrelsesbetegnelse med **A** = aluminiumhus; **G** = støbejernshus.

**Teknisk beskrivelse**

Skaftlængde	260 mm
Banernes slagflade-Ø	30 mm
Materiale, hus	Støbestål
Kabinet-Ø	30 mm
Hovedlængde med indsætter	90 mm
Samlet længde	300 mm
Serie	Blød SIMPLEX-hammer

Produkttype

Hus til blød hammer

**Tilbehør**

Kunststofbane TPE-soft, til Simplex-gummihammer til hammerhoved-Ø 30 mm

753450 30

Gummi-kompositionsbane, til Simplex-gummihammer til hammerhoved-Ø 30 mm

753500 30

Simplex-gummihammer, superkunststofbane til hammerhoved-Ø 30 mm

753700 30

Reserveskaft til blød SIMPLEX-hammer til hus-Ø 30 mm

753400 30

Simplex-gummihammer, kunststofbane til hammerhoved-Ø 30 mm

753600 30

Hus til blød SIMPLEX-hammer uden baner, uden skaft til kabinet-Ø / materiale 30G mm

753310 30G