

HALDER**Simplex-gummihammer med gummi-kompositionsbaner, sort, Kabinet-Ø / materiale: 30Gmm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 752800 30G |
| GTIN | 4030618300045 |
| Artikelklasse | 73W |

Beskrivelse**Udførelse:**

Stabilt, todelt slaghoved med to udskiftelige baner. Til forskellige bearbejdningsformål findes der passende baner.

Alle banetyper kan kombineres med hinanden.

Bløde hamre og drivhamre: Hus i aluminium eller støbejern; træskaft.

Anvendelse:

Str. **A** = **aluminiumhus:** Til let arbejde som f.eks. positionsslag.

Str. **G** = **støbejerns-hus:** Til tunge, kraftige slag, f.eks. montering af maskindele osv.

Reservedel:

Reserveskaft fås under nr. 753400 og hus til blød hammer under nr. 753310.

Bemærk:

Størrelsesbetegnelse med **A** = aluminiumhus; **G** = støbejernshus.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------------------|-----------|
| Materiale, skaft | Træ |
| Vægt | 0,345 kg |
| Banernes slagflade-Ø | 30 mm |
| Samlet længde | 300 mm |
| Hovedlængde med indsatser | 90 mm |
| Materiale, hus | Støbestål |

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Skaftlængde | 260 mm |
| Serie | Blød SIMPLEX-hammer |
| Materiale, indsats | Gummikomposition, middelhård |
| Producentbetegnelse | SIMPLEX |
| Farve | sort |
| Produkttype | Hammer |

Tilbehør

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Simplex-gummihammer, kunststofbane til hammerhoved- Ø 30 mm | 753600 30 |
| Reserveskaft til blød SIMPLEX-hammer til hus-Ø 30 mm | 753400 30 |
| Hus til blød SIMPLEX-hammer uden baner, uden skaft til kabinet-Ø / materiale 30G mm | 753310 30G |
| Gummi-kompositionsbane, til Simplex-gummihammer til hammerhoved-Ø 30 mm | 753500 30 |
| Simplex-gummihammer, superkunststofbane til hammerhoved-Ø 30 mm | 753700 30 |
| Kunststofbane TPE-soft, til Simplex-gummihammer til hammerhoved-Ø 30 mm | 753450 30 |