

HALDER**Simplex-gummihammer med kunststofbaner, rød, Kabinet-Ø / materiale: 50Amm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	752900 50A
GTIN	4030618300465
Artikelklasse	73W

Beskrivelse**Udførelse:**

Stabilt, todelt slaghoved med to udskiftelige baner. Til forskellige bearbejdningsformål findes der passende baner.

Alle banetyper kan kombineres med hinanden.

Bløde hamre og drivhamre: Hus i aluminium eller støbejern; træskaft.

Anvendelse:

Str. **A** = **aluminiumhus:** Til let arbejde som f.eks. positionsslag.

Str. **G** = **støbejerns-hus:** Til tunge, kraftige slag, f.eks. montering af maskindele osv.

Reservedel:

Reserveskaft fås under nr. 753400 og hus til blød hammer under nr. 753310.

Bemærk:

Størrelsesbetegnelse med **A** = aluminiumhus; **G** = støbejernshus. I aluminiumshuse må der ikke monteres baner i blødt metal (Ho-nr. 754000).

Teknisk beskrivelse

Samlet længde	365 mm
Vægt	0,72 kg
Skaftlængde	310 mm
Banernes slagflade-Ø	50 mm
Materiale, hus	Aluminium
Materiale, skaft	Træ

Hovedlængde med indsatser	135 mm
Serie	Blød SIMPLEX-hammer
Materiale, indsats	Kunststof, hårdt
Producentbetegnelse	SIMPLEX
Farve	rød
Produkttype	Hammer

Tilbehør

Gummi-kompositionsbane, til Simplex-gummihammer til hammerhoved-Ø 50 mm	753500 50
Hus til blød SIMPLEX-hammer uden baner, uden skaft til kabinet-Ø / materiale 50G mm	753310 50G
Kunststofbane TPE-soft, til Simplex-gummihammer til hammerhoved-Ø 50 mm	753450 50
Simplex-gummihammer, kunststofbane til hammerhoved-Ø 50 mm	753600 50
Simplex-gummihammer, superkunststofbane til hammerhoved-Ø 50 mm	753700 50
Reserveskaft til blød SIMPLEX-hammer til hus-Ø 50 mm	753400 50
Hus til blød SIMPLEX-hammer uden baner, uden skaft til kabinet-Ø / materiale 50A mm	753310 50A
Simplex-gummihammer, bane i blødt metal til hammerhoved-Ø 50 mm	754000 50