

HALDER**Blød SIMPLEX-hammer uden baner, med skaft, Kabinet-Ø / materiale: 40Amm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	753300 40A
GTIN	2050001008411
Artikelklasse	73W

Beskrivelse**Udførelse:**

Stabilt, todelt slaghoved med to udskiftelige baner. Til forskellige bearbejdningsformål findes der passende baner.

Alle banetyper kan kombineres med hinanden.

Bløde hamre og drivhamre: Hus i aluminium eller støbejern; træskaft.

Bløde hamre og drivhamre: Hus i aluminium eller støbejern; træskaft.

Anvendelse:

Str. **A** = **aluminiumhus:** Til let arbejde som f.eks. positionsslag.

Str. **G** = **støbejerns-hus:** Til tunge, kraftige slag, f.eks. montering af maskindele osv.

Reservedel:

Reserveskaft fås under nr. 753400 og hus til blød hammer under nr. 753310.

Bemærk:

Størrelsesbetegnelse med **A** = aluminiumhus; **G** = støbejernshus. I aluminiumshuse må der ikke monteres baner i blødt metal (Ho-nr. 754000).

Teknisk beskrivelse

Kabinet-Ø	40 mm
Banernes slagflade-Ø	40 mm
Samlet længde	330 mm
Skaftlængde	280 mm
Materiale, hus	Aluminium
Hovedlængde med indsætter	110 mm

Serie	Blød SIMPLEX-hammer
Produkttype	Hus til blød hammer

Tilbehør

Simplex-gummihammer, bane i blødt metal til hammerhoved-Ø 40 mm	754000 40
Gummi-kompositionsbane, til Simplex-gummihammer til hammerhoved-Ø 40 mm	753500 40
Hus til blød SIMPLEX-hammer uden baner, uden skaft til kabinet-Ø / materiale 40G mm	753310 40G
Reserveskaft til blød SIMPLEX-hammer til hus-Ø 40 mm	753400 40
Simplex-gummihammer, kunststofbane til hammerhoved-Ø 40 mm	753600 40
Hus til blød SIMPLEX-hammer uden baner, uden skaft til kabinet-Ø / materiale 40A mm	753310 40A
Kunststofbane TPE-soft, til Simplex-gummihammer til hammerhoved-Ø 40 mm	753450 40
Simplex-gummihammer, superkunststofbane til hammerhoved-Ø 40 mm	753700 40