

**HALDER****Blød SIMPLEX-hammer uden baner, med skaft, Kabinet-Ø / materiale: 40Gmm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	753300 40G
GTIN	2050001008428
Artikelklasse	73W

**Beskrivelse****Udførelse:**

Stabilt, todelt slaghoved med to udskiftelige baner. Til forskellige bearbejdningsformål findes der passende baner.

Alle banetyper kan kombineres med hinanden.

**Bløde hamre og drivhamre:** Hus i aluminium eller støbejern; træskaft.

**Bløde hamre og drivhamre:** Hus i aluminium eller støbejern; træskaft.

**Anvendelse:**

Str. **A** = **aluminiumhus:** Til let arbejde som f.eks. positionsslag.

Str. **G** = **støbejerns-hus:** Til tunge, kraftige slag, f.eks. montering af maskindele osv.

**Reservedel:**

Reserveskaft fås under nr. 753400 og hus til blød hammer under nr. 753310.

**Bemærk:**

Størrelsesbetegnelse med **A** = aluminiumhus; **G** = støbejernshus.

**Teknisk beskrivelse**

Skaftlængde	280 mm
Kabinet-Ø	40 mm
Banernes slagflade-Ø	40 mm
Samlet længde	330 mm
Hovedlængde med indsætter	110 mm
Materiale, hus	Støbestål
Serie	Blød SIMPLEX-hammer

Produkttype	Hus til blød hammer
-------------	---------------------

## Tilbehør

Simplex-gummihammer, superkunststofbane til hammerhoved-Ø 40 mm	753700 40
---	-----------

Simplex-gummihammer, bane i blødt metal til hammerhoved-Ø 40 mm	754000 40
---	-----------

Hus til blød SIMPLEX-hammer uden baner, uden skaft til kabinet-Ø / materiale 40G mm	753310 40G
---	------------

Hus til blød SIMPLEX-hammer uden baner, uden skaft til kabinet-Ø / materiale 40A mm	753310 40A
---	------------

Simplex-gummihammer, kunststofbane til hammerhoved-Ø 40 mm	753600 40
--	-----------

Kunststofbane TPE-soft, til Simplex-gummihammer til hammerhoved-Ø 40 mm	753450 40
---	-----------

Reserveskaft til blød SIMPLEX-hammer til hus-Ø 40 mm	753400 40
--	-----------

Gummi-kompositionsbane, til Simplex-gummihammer til hammerhoved-Ø 40 mm	753500 40
---	-----------