

HALDER**Simplex-gummihammer med kunststofbaner, rød, Kabinet-Ø / materiale: 60Gmm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	752900 60G
GTIN	4030618300168
Artikelklasse	73W

Beskrivelse**Udførelse:**

Stabilt, todelt slaghoved med to udskiftelige baner. Til forskellige bearbejdningsformål findes der passende baner.

Alle banetyper kan kombineres med hinanden.

Bløde hamre og drivhamre: Hus i aluminium eller støbejern; træskaft.

Anvendelse:

Str. **A** = **aluminiumhus:** Til let arbejde som f.eks. positionsslag.

Str. **G** = **støbejerns-hus:** Til tunge, kraftige slag, f.eks. montering af maskindele osv.

Reservedel:

Reserveskaft fås under nr. 753400 og hus til blød hammer under nr. 753310.

Bemærk:

Størrelsesbetegnelse med **A** = aluminiumhus; **G** = støbejernshus.

Teknisk beskrivelse

Banernes slagflade-Ø	60 mm
Materiale, hus	Støbestål
Samlet længde	405 mm
Hovedlængde med indsatser	145 mm
Vægt	1,52 kg
Skaftlængde	340 mm

Materiale, skaft	Træ
Serie	Blød SIMPLEX-hammer
Materiale, indsats	Kunststof, hårdt
Producentbetegnelse	SIMPLEX
Farve	rød
Produkttype	Hammer

Tilbehør

Gummi-kompositionsbane, til Simplex-gummihammer til hammerhoved-Ø 60 mm	753500 60
Simplex-gummihammer, superkunststofbane til hammerhoved-Ø 60 mm	753700 60
Hus til blød SIMPLEX-hammer uden baner, uden skaft til kabinet-Ø / materiale 60G mm	753310 60G
Reserveskaft til blød SIMPLEX-hammer til hus-Ø 60 mm	753400 60
Simplex-gummihammer, kunststofbane til hammerhoved-Ø 60 mm	753600 60
Simplex-gummihammer, bane i blødt metal til hammerhoved-Ø 60 mm	754000 60
Kunststofbane TPE-soft, til Simplex-gummihammer til hammerhoved-Ø 60 mm	753450 60