

**HALDER****Blød SIMPLEX-hammer uden baner, med skaft, Kabinet-Ø / materiale: 50Amm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	753300 50A
GTIN	2050001008435
Artikelklasse	73W

**Beskrivelse****Udførelse:**

Stabilt, todelt slag hoved med to udskiftelige baner. Til forskellige bearbejdningsformål findes der passende baner.

Alle banetyper kan kombineres med hinanden.

**Bløde hamre og drivhamre:** Hus i aluminium eller støbejern; træskaft.

**Bløde hamre og drivhamre:** Hus i aluminium eller støbejern; træskaft.

**Anvendelse:**

Str. **A** = **aluminiumhus:** Til let arbejde som f.eks. positionsslag.

Str. **G** = **støbejerns-hus:** Til tunge, kraftige slag, f.eks. montering af maskindele osv.

**Reservedel:**

Reserveskaft fås under nr. 753400 og hus til blød hammer under nr. 753310.

**Bemærk:**

Størrelsesbetegnelse med **A** = aluminiumhus; **G** = støbejernshus. I aluminiumshuse må der ikke monteres baner i blødt metal (Ho-nr. 754000).

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde	365 mm
Skaftlængde	310 mm
Materiale, hus	Aluminium
Hovedlængde med indsatser	135 mm
Kabinet-Ø	50 mm
Banernes slagflade-Ø	50 mm

Serie	Blød SIMPLEX-hammer
Produkttype	Hus til blød hammer

## Tilbehør

Kunststoffbane TPE-soft, til Simplex-gummihammer til hammerhoved-Ø 50 mm	753450 50
Hus til blød SIMPLEX-hammer uden baner, uden skaft til kabinet-Ø / materiale 50A mm	753310 50A
Simplex-gummihammer, superkunststoffbane til hammerhoved-Ø 50 mm	753700 50
Gummi-kompositionsbane, til Simplex-gummihammer til hammerhoved-Ø 50 mm	753500 50
Reserveskaft til blød SIMPLEX-hammer til hus-Ø 50 mm	753400 50
Simplex-gummihammer, kunststoffbane til hammerhoved-Ø 50 mm	753600 50
Simplex-gummihammer, bane i blødt metal til hammerhoved-Ø 50 mm	754000 50
Hus til blød SIMPLEX-hammer uden baner, uden skaft til kabinet-Ø / materiale 50G mm	753310 50G