

HALDER**Blød SIMPLEX-hammer uden baner, med skaft, Kabinet-Ø / materiale: 60Gmm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	753300 60G
GTIN	2050001004611
Artikelklasse	73W

Beskrivelse**Udførelse:**

Stabilt, todelt slaghoved med to udskiftelige baner. Til forskellige bearbejdningsformål findes der passende baner.

Alle banetyper kan kombineres med hinanden.

Bløde hamre og drivhamre: Hus i aluminium eller støbejern; træskaft.

Bløde hamre og drivhamre: Hus i aluminium eller støbejern; træskaft.

Anvendelse:

Str. **A** = **aluminiumhus:** Til let arbejde som f.eks. positionsslag.

Str. **G** = **støbejerns-hus:** Til tunge, kraftige slag, f.eks. montering af maskindele osv.

Reservedel:

Reserveskaft fås under nr. 753400 og hus til blød hammer under nr. 753310.

Bemærk:

Størrelsesbetegnelse med **A** = aluminiumhus; **G** = støbejernshus.

Teknisk beskrivelse

Kabinet-Ø	60 mm
Materiale, hus	Støbestål
Skaftlængde	340 mm
Banernes slagflade-Ø	60 mm
Hovedlængde med indsatser	145 mm
Samlet længde	405 mm
Serie	Blød SIMPLEX-hammer

Produkttype

Hus til blød hammer

Tilbehør

Simplex-gummihammer, bane i blødt metal til hammerhoved-Ø 60 mm

754000 60

Reserveskaft til blød SIMPLEX-hammer til hus-Ø 60 mm

753400 60

Kunststoffbane TPE-soft, til Simplex-gummihammer til hammerhoved-Ø 60 mm

753450 60

Simplex-gummihammer, superkunststoffbane til hammerhoved-Ø 60 mm

753700 60

Gummi-kompositionsbane, til Simplex-gummihammer til hammerhoved-Ø 60 mm

753500 60

Simplex-gummihammer, kunststoffbane til hammerhoved-Ø 60 mm

753600 60

Hus til blød SIMPLEX-hammer uden baner, uden skaft til kabinet-Ø / materiale 60G mm

753310 60G