

HALDER**Blød SIMPLEX-hammer uden baner, med skaft, Kabinet-Ø / materiale: 80Gmm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	753300 80G
GTIN	2050001008459
Artikelklasse	73W

Beskrivelse**Udførelse:**

Stabilt, todelt slag hoved med to udskiftelige baner. Til forskellige bearbejdningsformål findes der passende baner.

Alle banetyper kan kombineres med hinanden.

Bløde hamre og drivhamre: Hus i aluminium eller støbejern; træskaft.

Bløde hamre og drivhamre: Hus i aluminium eller støbejern; træskaft.

Anvendelse:

Str. **A** = **aluminiumhus:** Til let arbejde som f.eks. positionsslag.

Str. **G** = **støbejerns-hus:** Til tunge, kraftige slag, f.eks. montering af maskindele osv.

Reservedel:

Reserveskaft fås under nr. 753400 og hus til blød hammer under nr. 753310.

Bemærk:

Størrelsesbetegnelse med **A** = aluminiumhus; **G** = støbejernshus.

Teknisk beskrivelse

Materiale, hus	Støbestål
Kabinet-Ø	80 mm
Samlet længde	490 mm
Hovedlængde med indsætter	165 mm
Banernes slagflade-Ø	80 mm
Skaftlængde	400 mm
Serie	Blød SIMPLEX-hammer

Produkttype

Hus til blød hammer

Tilbehør

Reserveskaft til blød SIMPLEX-hammer til hus-Ø 80 mm

753400 80

Hus til blød SIMPLEX-hammer uden baner, uden skaft til kabinet-Ø / materiale 80G mm

753310 80G

Simplex-gummihammer, superkunststofbane til hammerhoved-Ø 80 mm

753700 80

Reserveskaft til blød SIMPLEX-hammer til hus-Ø 80L mm

753400 80L

Gummi-kompositionsbane, til Simplex-gummihammer til hammerhoved-Ø 80 mm

753500 80