

GEDORE**Momentnøgle DREMOMETER med fast firkant, Maks. moment: 40Nm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	657000 40
GTIN	4002805856017
Artikelklasse	63L

Beskrivelse**Udførelse:**

Handy, robust konstruktion med lav vægt. Alle belastede dele er fremstillet i førsteklases stål.

Fast drivfirkant (ingen skralde). **Måleenheder:** Nm, lbf·in.

Funktion:

Når den indstillede værdi nås, udløses et synligt og hørbart signal, og nøglen er omgående klar til brug igen.

Indstilling af det ønskede moment sker ved hjælp af en stiftnøgle, som kan trækkes ud af grebsenden, hvor den er sikkert fastgjort. Det indstillede moment kan let afløses på skalaen. Utilsigtet ændring af indstillingen under arbejdet kan ikke forekomme.

Anvendelse:

Til mellemstore til store serier.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Anvendelsesdata:**Forklaring til tegningen og formlen:**

l_1 = armlængde uden indstiksværktøj

l_2 = justeret centermål på momentnøglen

l_3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

l_4 = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

T_1 = drejningsmoment, der skal indstilles

T_2 = det foreskrevne drejningsmoment

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivelse

Maks. moment	40 Nm
Vægt	1000 g
Drivfirkant	3/8 tommer
Display	analog
Målenøjagtighed, moment	±3 %
Tilspændingsretning	Højrespænding
Skalainddeling 1 delstreg =	5 Nm
Momentområde	70 - 350 lbf·in
Momentområde	8 - 40 Nm
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Armlængde uden indstiksværktøj [L ₁]	262 mm
Udløsningsprincip	mekanisk kortvejsudløsning
Målemetode	Moment
Norm	DIN EN ISO 6789
Feedback	udløsning
Indstilling af udløsningsværdi	med indstillingsskala
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [L ₃]	262 mm
Samlet længde L	338 mm
Tilslutningsform	Drivfirkant (skralde)
Reverserbar aflæsning	Nm
Reverserbar aflæsning	lbf·in
Kalibrering	O1
Testprotokol	Producentens testrapport
Data, kan logges	nej
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	haptisk
Måleværktøj	Mekanisk
Serie	DREMOMETER
Produkttype	Momentnøgle

Services

DAkkS-kalibreringMomentnøgle Maks. moment 1000 Nm	020020 1000
KalibreringMomentnøgle Maks. moment 400 Nm	020010 400