

GEDORE**Momentnøgle DREMOMETER med fast firkant, Maks. moment: 2000Nm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	657000 2000
GTIN	4002805856413
Artikelklasse	63L

Beskrivelse**Udførelse:**

Handy, robust konstruktion med lav vægt. Alle belastede dele er fremstillet i førsteklasses stål.

Fast drivfirkant (ingen skralde). **Måleenheder:** Nm.

Med forlængerrør.

Funktion:

Når den indstillede værdi nås, udløses et synligt og hørbart signal, og nøglen er omgående klar til brug igen.

Indstilling af det ønskede moment sker ved hjælp af en stiftnøgle, som kan trækkes ud af grebsenden, hvor den er sikkert fastgjort. Det indstillede moment kan let afløses på skalaen. Utilsigtet ændring af indstillingen under arbejdet kan ikke forekomme.

Anvendelse:

Til mellemstore til store serier.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Anvendelsesdata:**Forklaring til tegningen og formlen:**

l_1 = armlængde uden indstiksværktøj

l_2 = justeret centermål på momentnøglen

l_3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

l_4 = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

T_1 = drejningsmoment, der skal indstilles

T_2 = det foreskrevne drejningsmoment

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivelse

Vægt	11600 g
Display	analog
Maks. moment	2000 Nm
Drivfirkant	1 tommer
Målenøjagtighed, moment	±3 %
Tilspændingsretning	Højrespænding
Skalainddeling 1 delstreg =	50 Nm
Momentområde	750 - 2000 Nm
Norm	DIN EN ISO 6789
Målemetode	Moment
Samlet længde L	2353 mm
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [L ₃]	2213 mm
Udløsningsprincip	mekanisk kortvejsudløsning
Indstilling af udløsningsværdi	med indstillingsskala
Reverserbar aflæsning	Nm
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Tilslutningsform	Drivfirkant (skralde)
Armlængde uden indstiksværktøj [L ₁]	2213 mm
Feedback	udløsning
Kalibrering	O1
Testprotokol	Producentens testrapport
Data, kan logges	nej
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	haptisk
Måleværktøj	Mekanisk
Serie	DREMOMETER
Produkttype	Momentnøgle

Services

KalibreringMomentnøgle Maks. moment 2000 Nm

020010 2000