

Garant

**Præcisionskonusforsænkere, lang, nr. 150377 med kassette 90°, TiAlN,
Antal forsænkere: 6**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	150375 6
GTIN	4045197912220
Artikelklasse	11M

Beskrivelse**Udførelse:**

Praktisk til montering og på værkstedet.
Præcisionskonusforsænkere 150377, **med langt skaft.**

Anvendelse:

Præcisionskonusforsænkere til vibrationsfri fremstilling af **præcise, runde 90° forsænkninger.**

Indhold:

1 forsænkere af hver: Str. 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

Leveringsomfang:

Konusforsænkere bestående af 6 dele i kassette.

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	3
Antal forsænkere	6
Belægning	TiAlN
Konusforsænkerspidsvinkel	90 grader

Skæremateriale	HSS
Skalainndeling for forsænerskær	ulige
Norm	Fabriksstandard
Skaft	Cylinderskaft med h9
Farvering	grøn
Produkttype	Trin- og konusforsæner

Tilbehør

Præcisionskonusforsæner, lang90° Udvendig Ø Dc 16,5 mm	150377 16,5
Præcisionskonusforsæner, lang90° Udvendig Ø Dc 6,3 mm	150377 6,3
Præcisionskonusforsæner, lang90° Udvendig Ø Dc 8,3 mm	150377 8,3
Præcisionskonusforsæner, lang90° Udvendig Ø Dc 10,4 mm	150377 10,4
Præcisionskonusforsæner, lang90° Udvendig Ø Dc 20,5 mm	150377 20,5
Præcisionskonusforsæner, lang90° Udvendig Ø Dc 12,4 mm	150377 12,4