

Garant**Blød hammer med nylonbaner og mellemstykke i aluminium, Hammerhoved-Ø: 27mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	754160 27
GTIN	4045197680464
Artikelklasse	71D

Beskrivelse**Udførelse:**

Kraftigt mellemstykke i metal med hammerskaft i hickorytræ, men skaftbeskyttelseskappe i nylon og ringkile. De slag- og slidfaste nylonindsatser er forbundet med mellemstykket via et dobbeltvirkende fastgørelsessystem.

Mellemstykke i aluminium, sort eloxeret.

Fordel:

Mellemstykke i aluminium = markant vægt. Det er dermed muligt at udføre arbejdet meget doseret, samtidig med at håndleddet skånes.

Anvendelse:

Til retning af emner og tilpasning af emner på maskinborde eller til bløde slag ved monteringsopgaver.

Reservedel:

Reservebane, nylon fås under nr. 754180 og reserveskaft under nr. 751650.

Teknisk beskrivelse

Vægt	0,2 kg
Hovedlængde med indsatser	81 mm
Skaftlængde	300 mm
Hammerhoved-Ø	27 mm
Produkttype	Hammer

Tilbehør

Hickory-hammerskaft med skaftbeskyttelseskappe og
ringskaft Skaftlængde 300 mm

751650 300

Reservebane, nylon, stk. Hammerhoved-Ø 27 mm

754180 27