

**Moment-føler til TTS-2000, Maks. moment: 1355Nm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	654910 1355
GTIN	856986007065
Artikelklasse	66D

Beskrivelse**Udførelse:**

Vha. den indbyggede SMART-chip, der gemmer sensorkoden, sikres det, at alle systemkomponenter kan udskiftes mellem hinanden. Disse momentfølere klarer en mekanisk overbelastning på op til 150 % af den nominelle værdi. Når 110 % af den nominelle værdi nås, afgiver føleren et akustisk advarselssignal, og derudover vises der en optisk advarsel på displayenhedens display. Momentfølerne er udstyret med et solidt og snoningssikkert kabel, der kan udskiftes uden problemer.

Norm:

Vierkantantriebe nach DIN 3120 / ISO1174-1.

Teknisk beskrivelse

Kabellængde	1,2 m
Vægt	3,2 kg
Målenøjagtighed, moment	±1 %
Diameter	64 mm

Momentområde	135 - 1355 Nm
Længde	178 mm
Maks. moment	1355 Nm
Drivfirkant	1 tommer
Drivfirkant	1 tommer
Tilspændingsretning	Højre- og venstrespænding
Testprotokol	Producentens testrapport
Produkttype	Momenttestapparat