



## Moment-føler til TTS-2000, Maks. moment: 2711Nm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	654910 2711
GTIN	856986007072
Artikelklasse	66D

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Vha. den indbyggede SMART-chip, der gemmer sensorkoden, sikres det, at alle systemkomponenter kan udskiftes mellem hinanden. Disse momentfølere klarer en mekanisk overbelastning på op til 150 % af den nominelle værdi. Når 110 % af den nominelle værdi nås, afgiver føleren et akustisk advarselssignal, og derudover vises der en optisk advarsel på displayenhedens display. Momentfølerne er udstyret med et solidt og snoningssikkert kabel, der kan udskiftes uden problemer.

#### Norm:

Vierkantantriebe nach DIN 3120 / ISO1174-1.

### Teknisk beskrivelse

Målenøjagtighed, moment	±1 %
Vægt	3,2 kg
Diameter	64 mm
Maks. moment	2711 Nm

Kabellængde	1,2 m
Længde	178 mm
Momentområde	271 - 2711 Nm
Drivfirkant	1 tommer
Drivfirkant	1 tommer
Tilspændingsretning	Højre- og venstrespænding
Testprotokol	Producentens testrapport
Produkttype	Momenttestapparat