

**Garant****Blød hammer med nylonbaner og mellemstykke i aluminium, Hammerhoved-Ø: 40mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	754160 40
GTIN	4045197680488
Artikelklasse	71D

**Beskrivelse****Udførelse:**

Kraftigt mellemstykke i metal med hammerskaft i hickorytræ, men skaftbeskyttelseskappe i nylon og ringkile. De slag- og slidfaste nylonindsatser er forbundet med mellemstykket via et dobbeltvirkende fastgørelsessystem.

Mellemstykke i aluminium, sort eloxeret.

**Fordel:**

Mellemstykke i aluminium = markant vægt. Det er dermed muligt at udføre arbejdet meget doseret, samtidig med at håndleddet skånes.

**Anvendelse:**

Til retning af emner og tilpasning af emner på maskinborde eller til bløde slag ved monteringsopgaver.

**Reservedel:**

Reservebane, nylon fås under nr. 754180 og reserveskaft under nr. 751650.

**Teknisk beskrivelse**

Hovedlængde med indsatser	105 mm
Hammerhoved-Ø	40 mm
Vægt	0,354 kg
Skaftlængde	320 mm
Produkttype	Hammer

---

**Tilbehør**

Hickory-hammerskaft med skaftbeskyttelseskappe og  
ringskaft Skaftlængde 320 mm

751650 320

Reservebane, nylon, stk. Hammerhoved-Ø 40 mm

754180 40