



Momentnøgle med indstillingsskala, Maks. moment: 750Nm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 657235 750 |
| GTIN | 4571141276426 |
| Artikelklasse | 66F |

Beskrivelse

Udførelse:

Enarmet momentnøgle, kan indstilles via mikrometerskala, med sikring mod utilsigtet justering. Med reverseerbart skraldehoved og firkantholder til topnøgle-hoveder.

Måleenheder: Nm. Med riflet metalgreb.

Funktion:

Når den indstillede værdi nås, udløses et synligt og hørbart signal, og nøglen er omgående klar til brug igen.

Anvendelse:

Til mellemstore og store serier.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Anvendelsesdata:**Forklaring til tegningen og formlen:**

l_1 = armlængde uden indstiksværktøj

l_2 = justeret centermål på momentnøglen

l_3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

l_4 = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

T_1 = drejningsmoment, der skal indstilles

T_2 = det foreskrevne drejningsmoment

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------|--------|
| Maks. moment | 750 Nm |
|--------------|--------|

| | |
|---|----------------------------|
| Drivfirkant | 3/4 tommer |
| Vægt | 5600 g |
| Display | analog |
| Målenøjagtighed, moment | ±3 % |
| Tilspændingsretning | Højrespænding |
| Skalainddeling 1 delstreg = | 5 Nm |
| Momentområde | 150 - 750 Nm |
| Feedback | udløsning |
| Samlet længde L | 1342 mm |
| Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [L ₃] | 1250 mm |
| Indstilling af udløsningsværdi | med indstillingskala |
| Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar |
| Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning |
| Målemetode | Moment |
| Reverserbar aflæsning | Nm |
| Tilslutningsform | Drivfirkant (skraldenøgle) |
| Norm | DIN EN ISO 6789 |
| Kalibrering | O1 |
| Testprotokol | Producentens testrapport |
| Data, kan logges | nej |
| Måleværktøj | Mekanisk |
| Udløsningsindikering | akustisk |
| Udløsningsindikering | haptisk |
| Produkttype | Momentnøgle |

Services

| | |
|--|-------------|
| DAkS-kalibreringMomentnøgle Maks. moment 1000 Nm | 020020 1000 |
| KalibreringMomentnøgle Maks. moment 1000 Nm | 020010 1000 |

