



Kunststofhammer med polyuretan-baner, Hammerhoved-Ø: 40mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	754200 40
GTIN	4013288001535
Artikelklasse	73C

Beskrivelse

Udførelse:

Kraftigt midterstykke i zinktrykgods med skaftbeskyttelseskappe og slagfasteindsatser. Med rundet hammerskaft.

Med slidstærke, splintfrie baner i **polyurethan** (rustbrun).

Anvendelse:

Til retning af emner og tilpasning af emner på maskinborde eller til bløde slag ved monteringsopgaver.

Reserveedel:

Reserveholder, Polyurethan, se nr. 754300; reserveskaft se nr. 754400.

Teknisk beskrivelse

Materiale, skaft	Ask
Vægt	0,656 kg
Hammerhoved-Ø	40 mm
Skaftlængde	320 mm
Kabinet-Ø	40 mm
Hovedlængde med indsatser	110 mm
Serie	102
Materiale, indsats	Uretan, middelhårdt
Producentbetegnelse	102

rekylfri	nej
Indsatser, kan kombineres	ja
Produkttype	Hammer

Tilbehør

Reservebane, Cellidor Hammerhoved-Ø 40 mm	754600 40
Askestræshammerskaft med kile til hammerhoved-Ø 40 mm	754400 40
Reservebane, polyurethan Hammerhoved-Ø 40 mm	754300 40