

Ekstra værktøjsindsats, Type: 830**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	693475 830
GTIN	2050001021823
Artikelklasse	66K

Beskrivelse**Lakering:**RAL 7001 **sølvgrå pulverbelægning.**

Indsatslængde: 790 mm

Indsatsbredde: 170 mm

Indsatshøjde: 50 mm

Teknisk beskrivelse

Indsatslængde	790 mm
Indsatsbredde	170 mm
Indsatshøjde	50 mm
Produkttype	Opbevaringsboks

Tilbehør

Cylinderlås med høj bøjle forskellige låseprofiler Kabinet-Ø 40 mm	085882 40
Talkombinationslås Kabinet-Ø 40 mm	085885 40
Cylinderlås forskellige låseprofiler Kabinet-Ø 50 mm	085890 50
Cylinderlås, standard kvalitet forskellige låseprofiler Kabinet-Ø 50 mm	085860 50

Talkombinationslås Kabinet-Ø 50 mm	085831 50
Cylinderlåssæt 4 dele pr. sæt, med samme låseprofil Kabinet-Ø 40 mm	085865 40
Talkombinationslås Kabinet-Ø 40 mm	085830 40
Talkombinationslås med høj bøjle Kabinet-Ø 50 mm	085832 50
Cylinderlås forskellige låseprofiler Kabinet-Ø 50 mm	085880 50
ALUTITAN hængelås forskellige låseprofiler Kabinet-Ø 50 mm	085868 50
Præcisionscylinderlås med samme låseprofil Kabinet-Ø 50 mm	085870 50
Præcisionscylinderlås forskellige låseprofiler Kabinet-Ø 40 mm	085855 40
Præcisionscylinderlås forskellige låseprofiler Kabinet-Ø 50 mm	085850 50
Præcisionscylinderlås med høj bøjle med samme låseprofil Kabinet-Ø 40 mm	085876 40
Cylinderlås med høj bøjle forskellige låseprofiler Kabinet-Ø 40 mm	085866 40
Præcisionscylinderlås med høj bøjle forskellige låseprofiler Kabinet-Ø 40 mm	085875 40