



Rekylfri hammer med nylonbaner Hickory-skaft, Hammerhoved-Ø: 60mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	754700 60
GTIN	7610733003495
Artikelklasse	73B

Beskrivelse

Udførelse:

Kraftigt stålmellemstykke med holdertapper og krave til fastgørelse af bane. Baner i slidstærkt nylon (middelhårdt).

Med skaft i amerikansk hickorytræ.

Rekylfri i kraft af vægte i hammerenheden. Når hammerslaget rammer underlaget, slynges vægtene nedad, og de modvirker dermed tilbageslaget.

Anvendelse:

Til retning af emner og tilpasning af emner på maskinborde eller til bløde slag ved monteringsopgaver.

Reservedel:

Reservebaner, se nr. 754720 og 754730.

Ekstra Hickory-skaft, se nr. 754840.

Teknisk beskrivelse

Hovedlængde med indsatser	120 mm
Vægt	1,47 kg
Materiale, hus	Stål
Materiale, skaft	Hickorytræ
Hammerhoved-Ø	60 mm
Skaftlængde	360 mm
Samlet længde	420 mm

Materiale, indsats	Nylon, hvid
rekylfri	ja
Produkttype	Hammer

Tilbehør

Reservebane, nylonKonveks Hammerhoved-Ø 60 mm	754730 60
Reservebane, nylonflad Hammerhoved-Ø 60 mm	754720 60
Hickory-hammerskaft med kile Til hoved-Ø 60 mm	754840 60