

**Ekstra værktøjsindsats, Type: 910****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	693475 910
GTIN	2050001021830
Artikelklasse	66K

**Beskrivelse****Lakering:**RAL 7001 **sølvgrå pulverbelægning.**

Indsatslængde: 870 mm

Indsatsbredde: 170 mm

Indsatshøjde: 50 mm

**Teknisk beskrivelse**

Indsatslængde	870 mm
Indsatsbredde	170 mm
Indsatshøjde	50 mm
Produkttype	Opbevaringsboks

**Tilbehør**

Præcisionscylinderlås med høj bøjle forskellige låseprofiler Kabinet-Ø 40 mm	085875 40
Cylinderlåssæt 4 dele pr. sæt, med samme låseprofil Kabinet-Ø 40 mm	085865 40
Cylinderlås, standard kvalitet forskellige låseprofiler Kabinet-Ø 50 mm	085860 50
	085855 40

Præcisionscylinderlås forskellige låseprofiler Kabinet-Ø 40 mm

Talkombinationslås med høj bøjle Kabinet-Ø 50 mm	085832 50
--	-----------

Cylinderlås forskellige låseprofiler Kabinet-Ø 50 mm	085890 50
--	-----------

Talkombinationslås Kabinet-Ø 40 mm	085885 40
------------------------------------	-----------

Cylinderlås med høj bøjle forskellige låseprofiler Kabinet-Ø 40 mm	085866 40
--	-----------

Cylinderlås med høj bøjle forskellige låseprofiler Kabinet-Ø 40 mm	085882 40
--	-----------

Præcisionscylinderlås med høj bøjle med samme låseprofil Kabinet-Ø 40 mm	085876 40
--	-----------

Cylinderlås forskellige låseprofiler Kabinet-Ø 50 mm	085880 50
--	-----------

Talkombinationslås Kabinet-Ø 40 mm	085830 40
------------------------------------	-----------

ALUTITAN hængelås forskellige låseprofiler Kabinet-Ø 50 mm	085868 50
--	-----------

Præcisionscylinderlås forskellige låseprofiler Kabinet-Ø 50 mm	085850 50
--	-----------

Talkombinationslås Kabinet-Ø 50 mm	085831 50
------------------------------------	-----------

Præcisionscylinderlås med samme låseprofil Kabinet-Ø 50 mm	085870 50
--	-----------