

Garant**Sæt med præcisionslåseringstænger, 4 dele til udvendige ringe, Antal tænger: 4**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	700147 4
GTIN	4045197553539
Artikelklasse	71A

Beskrivelse

Udførelse:

Greb og led smedede, spidser i specialstål, meget præcist bearbejdet; indsatte og komprimerede i tangenheden. Tang sort, hoved slebet, greb overtrukket med kunststof.

Led med **integreret åbnefjeder**.

Fordel:

Indsatte spidser med høj belastningsevne i kontinuerlig drift, op til 10 gange højere standtid i forhold til påskruede spidser.

Norm:

DIN 5254 B – für Außensicherungsringe.

Leveringsomfang:

1 låseringstang nr. 719870 af hver str. A01; A11; A21; A31.

Anvendelse, låseringstænger: Udvendig ring, vinklet

Til udvendig låserings-Ø: 3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 mm

Spids-Ø: 0,9; 1,25; 1,8; 2,25 mm

Hel længde, maksimal: 130; 130; 175; 220 mm

Teknisk beskrivelse

Til udvendig låserings-Ø	3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 mm
Antal tænger	4
Spids-Ø	0,9; 1,25; 1,8; 2,25 mm
Hel længde, maksimal	130; 130; 175; 220 mm
Anvendelse, låseringstænger	Udvendig ring, vinklet
Norm	DIN 5254 B
Produkttype	Låseringstang

Tilbehør

Præcisionslåseringstang Type A21	719870 A21
Præcisionslåseringstang Type A11	719870 A11
Præcisionslåseringstang Type A01	719870 A01
Præcisionslåseringstang Type A31	719870 A31