

**Momentnøgle basisenhed, Maks. moment: 35Nm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	657500 35
GTIN	4045197566430
Artikelklasse	62E

Beskrivelse**Udførelse:**

Enarmet momentnøgle uden indstillingsskala. Indstilling af nøglen via momentnøgletester.

Venstrespænding ved at vende indstiksværktøjet om.

Uden indstiksværktøj (grundmodel); passende indstiksværktøj, se nr. 657582 – 657590.

Funktion:

Når den indstillede værdi nås, udløses et signal, der kan høres og mærkes, og nøglen er omgående klar til brug igen.

Anvendelse:

Til kontrolleret tilspænding af skruer efter forudindstillet moment ved serierarbejde.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Anvendelsesdata:**Forklaring til tegningen og formlen:**

l_1 = armlængde uden indstiksværktøj

l_2 = justeret centermål på momentnøglen

l_3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

l_4 = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

T_1 = drejningsmoment, der skal indstilles

T_2 = det foreskrevne drejningsmoment

Specialtilbehør:

Indstillingsnøgle nr. 657520.

Teknisk beskrivelse

Maks. moment	35 Nm
Vægt	250 g

Holder til indstiksværktøj	9×12 mm
Målenøjagtighed, moment	±4 %
Tilspændingsretning	Højre- og venstrespænding
Værktøj, kan udskiftes	Indstiksværktøj
Momentområde	7 - 35 Nm
Tilslutningsform	til indstiksværktøj (firkantsholder)
Justeringsmulighed udløsningsværdi	forudindstillet
Udløsningsprincip	mekanisk kortvejsudløsning
Norm	DIN EN ISO 6789
Reverserbar aflæsning	Nm
Feedback	udløsning
Indstilling af udløsningsværdi	uden indstillingsskala (kræver testapparat)
Målemetode	Moment
Samlet længde L	180 mm
Kalibrering	O6
Kalibrering	O7
Data, kan logges	nej
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	haptisk
Måleværktøj	Mekanisk
Produkttype	Momentnøgle

Services

DAkS-kalibreringMomentnøgle Maks. moment 1000 Nm	020020 1000
Kalibrering og indstillingMomentnøgle uden skala Maks. moment 400 Nm	020090 400
DAkS-kalibrering og indstillingMomentnøgle uden skala Maks. moment 1000 Nm	020190 1000

Tilbehør

Reverserbar skralde Type-drivfirkant 1-3/8 tommer	657582 1-3/8
Indstiksskralde Type-drivfirkant 1-3/8 tommer	657630 1-3/8
Indstillingsnøgle til drejningsmoment	657520
Indstiksskralde Type-drivfirkant 1-1/2 tommer	657630 1-1/2
Indstiksskralde Type-drivfirkant 1-1/4 tommer	657630 1-1/4
Reverserbar skralde Type-drivfirkant 1-1/2 tommer	657582 1-1/2
Reverserbar skralde Type-drivfirkant 1-1/4 tommer	657582 1-1/4
Momenttestapparat til momentnøgler „Smarttjek“ Maks. moment 10 Nm	654650 10
Elektronisk momentnøgletester „ProTest“ Maks. moment 60 Nm	654460 60